

H4-R

PRO series

Produktname: H4-R

Produktnummer: 700H4-R

Front design of H4-R

Beschreibung

Wiederaufladbare Stirnlampe mit 45 + 410 Lumen, rotes LEDs und Twist-Style Fokus



Spezifikationen

Gehäuse

ABS und Aluminium

Linse

Acryl, optisch

An/Aus Schalter

Druckknopf, roter Gummi

Akku

1 x 18650: 3.7V - 1000mAh - 3.7Wh - Lithium
5W Cree XPG2-S2. 1 x weiss für Hauptlicht, 2 x rot für Seitenlicht

Lichtquelle

Twist-Style: optisches Fokussystem

Farbtemperatur (Kelvin)

7500K

Fokus

Twist-Style: optisches Fokussystem

Ladespannung

Benötigt: 100V-240V, 50-60Hz

Lade Output

Benötigt: DC5V - 1A max (USB connector)

Lumen

45 (low beam) / 410 (high beam) / 6 (rotes Licht)

Leuchtdauer bis 1 Lumen (Stunden)

8.6 (low beam) / 4 (high beam) / 17.5 (rotes Licht)

Ladedauer (Stunden)

6

Lade Level Indikator

1x LED auf AKKU

Leuchtweite (Meter)

80 (low beam) / 260 (high beam) / 10 (rotes Licht)

Abstrahlwinkel (cm) gemessen bei 1 m

120 (weitflächig) / 20 (Spot)

Schutzklasse

IP45 / III

Ideale Arbeitstemperatur (Celsius)

-5°C bis +40°C

Lade-Port

Micro USB

Ladekabel ca. 1m

USB in Netzteil, Micro USB in Lampe



Generelle Information

Gewicht ca.

109 g inkl. Batterie (22 g)

Maße ca.

Ø3.3 (Zylinder) / 5 x 6,2 x 5,2 (Gehäuse)

EAN Box (1 Stk.)

5703296700047

EAN innerer Karton (6 Stk.)

5703296710046

EAN äußerer Karton (36 Stk.)

5703296720045

Harmonized standard Code

851310000

Verpackung

Beschreibung

"PRO" Design-Box

Größe Box ca.

12.2 x 10.7 x 11.2

Gewicht Box ca.

315 g

Umverpackung Inhalt (Stk.)

6 (innerer Karton) / 36 (äußerer Karton)

Umverpackung Größe mit 6 EA ca.

33 x 24 x 13 cm (innerer Karton)

Umverpackung Größe mit 36 EA ca.

51 x 40 x 34 cm (äußerer Karton)

Umverpackung Gewicht ca.

2,02 kg (innerer Karton) / 13.1 kg (äußerer Karton)



Features

Leichtgewichtige Stirnlampe mit normalem Hauptlicht (Twist style Fokus) und separatem Rotlicht

Ladeindikator (1 x LED), rot = laden / grün = vollständig geladen

Switch Mode: Low, High, Aus

Memoryfunktion normales Licht: gedrückthalten des An/Aus- Schalters für 2 Sekunden, bei eingeschaltetem normalen Licht.

Rote LED's (2 Stk) auf beiden Seiten, sowie normales Licht können beide über den einen An/Aus Schalter eingeschaltet werden.

Aktivierung Rotlicht: gedrückthalten des An/Aus Schalters für ca. 2 Sekunden

Soft-Pad und hochwertiges Kopfband

Akkuaufnahmen auf der Vorderseite

Verwendung von 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ebefnalls möglich. Angaben hierzu abweichend.

geliefert mit USB-Ladekabel

* Netzteil als Zubehör erhältlich - ArtNr. CHG011